

**Portsculă forma C1 axial, pe dreapta, Ø cozii d1: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319107 16
GTIN	4067263224440
Clasa articolului	32V

Descriere**Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

Aplicație:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descriere tehnică

h_5	20 mm
b_2	24 mm
h_6	22 mm
b_1	43 mm
h_2	17 mm
Lățimea cozii b_3	13 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 16

Ø cozii d ₁	16 mm
l ₁	44 mm
h ₁	12 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI