

**Portsculă forma C1 axial, pe dreapta, Ø cozii d1: 50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319107 50
GTIN	4067263224488
Clasa articolului	32V

Descriere**Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

Aplicație:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descriere tehnică

h_2	34 mm
b_2	50 mm
Lățimea cozii b_3	26 mm
h_5	50 mm
l_1	100 mm
h_6	60 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 50

b ₁	100 mm
h ₁	32 mm
Ø cozii d ₁	50 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI