

**Portsculă forma C2 axial, pe stânga, Ø cozii d1: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319117 20
GTIN	4067263237402
Clasa articolului	32V

**Descriere****Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

**Aplicație:**

Pentru canelare frontală.

**Standard:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Descriere tehnică**

Ø cozii d <sub>1</sub>	20 mm
h <sub>2</sub>	22 mm
h <sub>5</sub>	25 mm
Lățimea cozii b <sub>3</sub>	13 mm
h <sub>1</sub>	16 mm
b <sub>2</sub>	27 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 20

$h_6$	30 mm
$l_1$	55 mm
$b_1$	52 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI