



Portsculă forma C1 axial, pe dreapta, Ø cozii d1: 30mm



Date comandă

Numărul de comandă	319107 30
GTIN	4067263224464
Clasa articolului	32V

Descriere

Execuție:

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

Aplicație:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descriere tehnică

h_1	20 mm
b_1	70 mm
h_6	38 mm
h_2	29 mm
b_2	35 mm
l_1	70 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 30

Lățimea cozii b_3	17 mm
h_5	28 mm
\varnothing cozii d_1	30 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI