

**Portsculă forma C2 axial, pe stânga, Ø cozii d1: 30mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319117 30
GTIN	4067263237419
Clasa articolului	32V

Descriere**Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

Aplicație:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descriere tehnică

h_1	20 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 30
b_2	35 mm
h_6	38 mm
b_1	70 mm
Ø cozii d_1	30 mm
Lățimea cozii b_3	17 mm

l_1	70 mm
h_2	29 mm
h_5	28 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI