

**Portsculă forma C2 axial, pe stânga, Ø cozii d1: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319117 16
GTIN	4067263224495
Clasa articolului	32V

Descriere**Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

Aplicație:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descriere tehnică

Cod de culoare fixare VDI	VDI 16
Lățimea cozii b ₃	13 mm
Ø cozii d ₁	16 mm
h ₂	17 mm
h ₅	20 mm
h ₆	22 mm
b ₁	43 mm

b_2	24 mm
h_1	12 mm
l_1	44 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI