



## Portsculă forma C1 axial, pe dreapta, Ø cozii d1: 40mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 319107 40     |
| GTIN               | 4067263224471 |
| Clasa articolului  | 32V           |

### Descriere

#### Execuție:

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

#### Aplicație:

Pentru canelare frontală.

#### Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

### Descriere tehnică

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| $h_2$                        | 34 mm   |
| Ø cozii d <sub>1</sub>       | 40 mm   |
| Lățimea cozii b <sub>3</sub> | 20,5 mm |
| l <sub>1</sub>               | 85 mm   |
| b <sub>2</sub>               | 42,5 mm |
| h <sub>1</sub>               | 25 mm   |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| $h_6$                     | 48 mm            |
| $h_5$                     | 32,5 mm          |
| $b_1$                     | 85 mm            |
| Cod de culoare fixare VDI | VDI 40           |
| Forma                     | C                |
| Tip produs                | Portscule tipVDI |