

**Portsculă forma C2 axial, pe stânga, Ø cozii d1: 50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319117 50
GTIN	4067263237433
Clasa articolului	32V

Descriere**Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

Aplicație:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descriere tehnică

Ø cozii d ₁	50 mm
b ₁	100 mm
Lățimea cozii b ₃	26 mm
h ₁	32 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 50
h ₂	34 mm
h ₆	60 mm

h_5	50 mm
b_2	50 mm
l_1	100 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI