

**Portsculă forma C3 axial, pe dreapta, Ø cozii d1: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319127 16
GTIN	4067263237457
Clasa articolului	32V

**Descriere****Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

**Aplicație:**

Pentru canelare frontală.

**Standard:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Descriere tehnică**

b <sub>2</sub>	24 mm
h <sub>1</sub>	12 mm
h <sub>5</sub>	20 mm
Ø cozii d <sub>1</sub>	16 mm
b <sub>1</sub>	43 mm
Lățimea cozii b <sub>3</sub>	13 mm
h <sub>6</sub>	22 mm

Cod de culoare fixare VDI	VDI 16
$l_1$	44 mm
$h_2$	17 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI