



Portsculă forma C3 axial, pe dreapta, Ø cozii d1: 40mm



Date comandă

Numărul de comandă	319127 40
GTIN	4067263237488
Clasa articolului	32V

Descriere

Execuție:

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

Aplicație:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descriere tehnică

h_1	25 mm
Lățimea cozii b_3	20,5 mm
h_2	34 mm
l_1	85 mm
Ø cozii d_1	40 mm
b_2	42,5 mm
h_6	48 mm

h ₅	32,5 mm
b ₁	85 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 40
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI