

Garant

GARANT Master eco Suport pentru unelte VDI, forma B3 radială pe dreapta, scurtă, Ø cozii d1: 40mm



Date comandă

Numărul de comandă	319026 40
GTIN	4067263237587
Clasa articolului	31V

Descriere

Execuție:

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

Aplicație:

În special pentru prelucrare exterioară.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descriere tehnică

b ₂	42,5 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 40
h ₆	48 mm
h ₁	25 mm
h ₅	42,5 mm
b ₁	85 mm

l_2	44 mm
\varnothing cozii d_1	40 mm
l_1	22 mm
Forma	B
Tip produs	Portscule tipVDI