

**Portsculă forma C3 axial, pe dreapta, Ø cozii d1: 30mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319127 30
GTIN	4067263237471
Clasa articolului	32V

Descriere**Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

Aplicație:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descriere tehnică

b ₁	70 mm
b ₂	35 mm
h ₅	28 mm
Ø cozii d ₁	30 mm
l ₁	70 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 30
h ₁	20 mm

Lățimea cozii b_3	17 mm
h_2	29 mm
h_6	38 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI