



Portsculă forma C3 axial, pe dreapta, Ø cozii d1: 50mm



Date comandă

Numărul de comandă	319127 50
GTIN	4067263237495
Clasa articolului	32V

Descriere

Execuție:

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

Aplicație:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descriere tehnică

Ø cozii d ₁	50 mm
l ₁	100 mm
b ₂	50 mm
h ₆	60 mm
h ₅	50 mm
h ₂	34 mm
b ₁	100 mm

Lățimea cozii b_3	26 mm
h_1	32 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 50
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI