

**Portsculă forma C4 axial, pe stânga, Ø cozii d1: 50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319137 50
GTIN	4067263237648
Clasa articolului	32V

Descriere**Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

Aplicație:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descriere tehnică

h_5	50 mm
Ø cozii d ₁	50 mm
b ₁	100 mm
h ₁	32 mm
b ₂	50 mm
h ₂	34 mm
l ₁	100 mm

h ₆	60 mm
Lățimea cozii b ₃	30 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 50
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI