

**Portsculă forma C4 axial, pe stânga, Ø cozii d1: 40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319137 40
GTIN	4067263237631
Clasa articolului	32V

Descriere**Execuție:**

- **Cementat HRC 58 ±2.**
- **Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.**
- **Cu duze sferice pentru răcire.**

Aplicație:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descriere tehnică

Cod de culoare fixare VDI	VDI 40
l_1	85 mm
b_1	85 mm
b_2	42,5 mm
Ø cozii d_1	40 mm
h_6	48 mm
h_5	32,5 mm

h_1	25 mm
h_2	34 mm
Lățimea cozii b_3	25,5 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI