

**Portsculă forma C4 axial, pe stânga, Ø cozii d₁: 30mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 319137 30 |
| GTIN | 4067263237624 |
| Clasa articolului | 32V |

Descriere**Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

Aplicație:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|--------|
| h ₅ | 28 mm |
| Lățimea cozii b ₃ | 23 mm |
| Ø cozii d ₁ | 30 mm |
| b ₂ | 35 mm |
| h ₆ | 38 mm |
| Cod de culoare fixare VDI | VDI 30 |
| l ₁ | 70 mm |

| | |
|------------|------------------|
| h_1 | 20 mm |
| h_2 | 29 mm |
| b_1 | 70 mm |
| Forma | C |
| Tip produs | Portscule tipVDI |