

**Portsculă forma B4 radială pe stânga, scurtă, Ø cozii d1: 20mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 319037 20 |
| GTIN | 4067263015369 |
| Clasa articolului | 32V |

Descriere**Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificade.
- Cu duze sferice pentru răcire.

Aplicație:

În special pentru prelucrare exterioară.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descriere tehnică

| | |
|-------|-------|
| h_5 | 25 mm |
| b_2 | 30 mm |
| h_2 | 22 mm |
| l_1 | 16 mm |
| h_6 | 30 mm |

| | |
|---------------------------|------------------|
| l_2 | 30 mm |
| h_1 | 16 mm |
| b_1 | 55 mm |
| Cod de culoare fixare VDI | VDI 20 |
| \varnothing cozii d_1 | 20 mm |
| Forma | B |
| Tip produs | Portscule tipVDI |