

**Garant**

**GARANT Master eco Suport pentru unelte VDI, forma B5 radială pe dreapta, lungă, Ø cozii d1: 40mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	319046 40
GTIN	4067263237761
Clasa articolului	31V

**Descriere****Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

**GARANT Eco - Pentru utilizare cu suportți pivotanți cu clemă normală, GARANT Eco - Suportți pivotanți de separare a sistemului nr. 273830 - 273891 și GARANT Eco - Suport de bază pentru separare nr. 273651.**

**Aplicație:**

În special pentru prelucrare exterioară.

**Standard:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Descriere tehnică**

Cod de culoare fixare VDI	VDI 40
$l_2$	44 mm
$h_1$	25 mm

$b_2$	75,5 mm
$h_6$	48 mm
$\varnothing$ cozii $d_1$	40 mm
$l_1$	22 mm
$h_5$	38,5 mm
$b_1$	118 mm
Forma	B
Tip produs	Portscule tipVDI