

Garant

GARANT Master eco Suport pentru unelte VDI, forma B5 radială pe dreapta, lungă, Ø cozii d1: 30mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	319046 30
GTIN	4067263237754
Clasa articolului	31V

Descriere**Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

GARANT Eco - Pentru utilizare cu suportți pivotanți cu clemă normală, GARANT Eco - Suportți pivotanți de separare a sistemului nr. 273830 - 273891 și GARANT Eco - Suport de bază pentru separare nr. 273651.

Aplicație:

În special pentru prelucrare exterioară.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descriere tehnică

Cod de culoare fixare VDI	VDI 30
h_5	36 mm
l_1	22 mm

l_2	40 mm
b_2	65 mm
b_1	100 mm
\varnothing cozii d_1	30 mm
h_1	20 mm
h_6	38 mm
Forma	B
Tip produs	Portscule tipVDI