

**Garant**

**GARANT Master eco Suport pentru unelte VDI, forma B6 radială pe stânga, lungă, Ø cozii d1: 40mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	319056 40
GTIN	4067263237785
Clasa articolului	31V

**Descriere****Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

**GARANT Eco - Pentru utilizare cu suportți pivotanți cu clemă normală, GARANT Eco - Suportți pivotanți de separare a sistemului nr. 273830 - 273891 și GARANT Eco - Suport de bază pentru separare nr. 273651.**

**Aplicație:**

În special pentru prelucrare exterioară.

**Standard:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Descriere tehnică**

Cod de culoare fixare VDI	VDI 40
b <sub>2</sub>	75,5 mm
b <sub>1</sub>	118 mm

Ø cozii d <sub>1</sub>	40 mm
l <sub>1</sub>	22 mm
h <sub>6</sub>	48 mm
l <sub>2</sub>	44 mm
h <sub>5</sub>	38,5 mm
h <sub>1</sub>	25 mm
Forma	B
Tip produs	Portscule tipVDI