

**Garant****GARANT Master eco Suport pentru unelte VDI, forma C1 axial, pe dreapta, Ø cozii d1: 50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319106 50
GTIN	4067263237976
Clasa articolului	31V

**Descriere****Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

**GARANT Eco - Pentru utilizare cu suportți pivotanți cu clemă normală, GARANT Eco - Suportți pivotanți de separare a sistemului nr. 273830 - 273891 și GARANT Eco - Suport de bază pentru separare nr. 273651.**

**Aplicație:**

Pentru canelare frontală.

**Standard:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Descriere tehnică**

$h_2$	41 mm
$l_1$	100 mm
$h_5$	50 mm
$b_1$	100 mm

$h_1$	25 mm
$b_2$	50 mm
Lățimea cozii $b_3$	26 mm
$h_6$	60 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 50
Ø cozii $d_1$	50 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI