

Garant

GARANT Master eco Suport pentru unelte VDI, forma B6 radială pe stânga, lungă, Ø cozii d1: 30mm



Date comandă

Numărul de comandă	319056 30
GTIN	4067263237778
Clasa articolului	31V

Descriere

Execuție:

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

GARANT Eco - Pentru utilizare cu suportți pivotanți cu clemă normală, GARANT Eco - Suportți pivotanți de separare a sistemului nr. 273830 - 273891 și GARANT Eco - Suport de bază pentru separare nr. 273651.

Aplicație:

În special pentru prelucrare exterioară.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descriere tehnică

b ₂	65 mm
h ₁	20 mm
l ₁	22 mm

Cod de culoare fixare VDI	VDI 30
Ø cozii d ₁	30 mm
h ₅	36 mm
l ₂	40 mm
h ₆	38 mm
b ₁	100 mm
Forma	B
Tip produs	Portscule tipVDI