

Garant**GARANT Master eco Suport pentru unelte VDI, forma C1 axial, pe dreapta, Ø cozii d1: 25mm**

Date comandă

Numărul de comandă	319106 25
GTIN	4067263237945
Clasa articolului	31V

Descriere

Execuție:

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

GARANT Eco - Pentru utilizare cu suportți pivotanți cu clemă normală, GARANT Eco - Suportți pivotanți de separare a sistemului nr. 273830 - 273891 și GARANT Eco - Suport de bază pentru separare nr. 273651.

Aplicație:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descriere tehnică

b ₂	33 mm
Lățimea cozii b ₃	19 mm
h ₆	30 mm
h ₁	16 mm

Cod de culoare fixare VDI	VDI 25
Ø cozii d_1	25 mm
h_5	25 mm
l_1	55 mm
b_1	58 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI