

**Garant****GARANT Master eco Suport pentru unelte VDI, forma C1 axial, pe dreapta, Ø cozii d1: 30mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319106 30
GTIN	4067263237952
Clasa articolului	31V

**Descriere****Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

**GARANT Eco - Pentru utilizare cu suportți pivotanți cu clemă normală, GARANT Eco - Suportți pivotanți de separare a sistemului nr. 273830 - 273891 și GARANT Eco - Suport de bază pentru separare nr. 273651.**

**Aplicație:**

Pentru canelare frontală.

**Standard:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Descriere tehnică**

Lățimea cozii b <sub>3</sub>	17 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 30
Ø cozii d <sub>1</sub>	30 mm
l <sub>1</sub>	70 mm

$h_5$	28 mm
$b_2$	35 mm
$h_6$	38 mm
$b_1$	70 mm
$h_1$	20 mm
$h_2$	29 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI