

**Garant**

**GARANT Master eco Suport pentru unelte VDI, forma B7 radială pe dreapta, lungă, Ø coadă d1: 40mm**



### Date comandă

Numărul de comandă	319066 40
GTIN	4067263237907
Clasa articolului	31V

### Descriere

#### Execuție:

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

#### Aplicație:

În special pentru prelucrare exterioară.

#### Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

### Descriere tehnică

$l_2$	44 mm
$l_1$	22 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 40
$h_5$	42,5 mm
$h_6$	48 mm
$b_2$	75,5 mm

h <sub>1</sub>	25 mm
b <sub>1</sub>	118 mm
Ø cozii d <sub>1</sub>	40 mm
Forma	B
Tip produs	Portscule tipVDI