

**Garant**

**GARANT Master eco Suport pentru unelte VDI, forma C2 axial, pe stânga, Ø cozii d1: 20mm**



### Date comandă

Numărul de comandă	319116 20
GTIN	4067263237983
Clasa articolului	31V

### Descriere

#### Execuție:

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

**GARANT eco – pentru utilizare în combinație cu suporturi normale pentru capete de strunjire, GARANT eco – cuțite de strung de sistem pentru canelare Cod 273830 – 273891 și GARANT eco – suport de bază pentru rețezare Cod 273651.**

#### Aplicație:

Pentru canelare frontală.

#### Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

### Descriere tehnică

b <sub>1</sub>	52 mm
b <sub>2</sub>	27 mm
h <sub>2</sub>	22 mm
Lățimea cozii b <sub>3</sub>	13 mm

$l_1$	55 mm
$\varnothing$ cozii $d_1$	20 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 20
$h_1$	16 mm
$h_5$	25 mm
$h_6$	30 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI