

**Garant**

**GARANT Master eco Suport pentru unelte VDI, forma C2 axial, pe stânga, Ø cozii d1: 30mm**



## Date comandă

Numărul de comandă	319116 30
GTIN	4067263238003
Clasa articolului	31V

## Descriere

### Execuție:

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

**GARANT eco – pentru utilizare în combinație cu suporturi normale pentru capete de strunjire, GARANT eco – cuțite de strung de sistem pentru canelare Cod 273830 – 273891 și GARANT eco – suport de bază pentru retezare Cod 273651.**

### Aplicație:

Pentru canelare frontală.

### Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Descriere tehnică

Cod de culoare fixare VDI	VDI 30
$h_6$	38 mm
$b_1$	70 mm
$l_1$	70 mm

$h_5$	28 mm
$\varnothing$ cozii $d_1$	30 mm
$b_2$	35 mm
$h_2$	29 mm
$h_1$	20 mm
Lățimea cozii $b_3$	17 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI