

Garant**GARANT Master eco Suport pentru unelte VDI, forma C2 axial, pe stânga, Ø cozii d1: 40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319116 40
GTIN	4067263238010
Clasa articolului	31V

Descriere**Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

GARANT eco – pentru utilizare în combinație cu suporturi normale pentru capete de strunjire, GARANT eco – cuțite de strung de sistem pentru canelare Cod 273830 – 273891 și GARANT eco – suport de bază pentru retezare Cod 273651.

Aplicație:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descriere tehnică

b ₂	42,5 mm
h ₂	34 mm
h ₅	32,5 mm
l ₁	85 mm

Cod de culoare fixare VDI	VDI 40
b_1	85 mm
h_1	25 mm
\varnothing cozii d_1	40 mm
Lățimea cozii b_3	20,5 mm
h_6	48 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI