

Garant

GARANT Master eco Suport pentru unelte VDI, forma C3 axial, pe dreapta, Ø cozii d1: 30mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	319126 30
GTIN	4067263238058
Clasa articolului	31V

Descriere**Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

GARANT Eco - Pentru utilizare cu suportți pivotanți cu clemă normală, GARANT Eco - Suportți pivotanți de separare a sistemului nr. 273830 - 273891 și GARANT Eco - Suport de bază pentru separare nr. 273651.

Aplicație:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descriere tehnică

Lățimea cozii b_3	17 mm
h_6	38 mm
b_1	70 mm
h_2	29 mm

Ø cozii d ₁	30 mm
h ₅	28 mm
h ₁	20 mm
l ₁	70 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 30
b ₂	35 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI