

Garant**GARANT Master eco Suport pentru unelte VDI, forma C3 axial, pe dreapta, Ø cozii d1: 25mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 319126 25 |
| GTIN | 4067263238041 |
| Clasa articolului | 31V |

Descriere**Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

GARANT Eco - Pentru utilizare cu suportți pivotanți cu clemă normală, GARANT Eco - Suportți pivotanți de separare a sistemului nr. 273830 - 273891 și GARANT Eco - Suport de bază pentru separare nr. 273651.

Aplicație:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------|-------|
| h_5 | 25 mm |
| Lățimea cozii b_3 | 19 mm |
| h_1 | 16 mm |
| h_6 | 30 mm |

| | |
|---------------------------|------------------|
| Ø cozii d ₁ | 25 mm |
| b ₂ | 33 mm |
| b ₁ | 58 mm |
| Cod de culoare fixare VDI | VDI 25 |
| l ₁ | 55 mm |
| Forma | C |
| Tip produs | Portscule tipVDI |