

Garant

**GARANT Master eco Suport pentru unelte VDI, forma C3 axial, pe dreapta, Ø
cozii d1: 20mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	319126 20
GTIN	4067263238034
Clasa articolului	31V

Descriere**Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

GARANT Eco - Pentru utilizare cu suportți pivotanți cu clemă normală, GARANT Eco - Suportți pivotanți de separare a sistemului nr. 273830 - 273891 și GARANT Eco - Suport de bază pentru separare nr. 273651.

Aplicație:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descriere tehnică

h_6	30 mm
b_1	52 mm
l_1	55 mm
h_5	25 mm

Lățimea cozii b_3	13 mm
h_2	22 mm
h_1	16 mm
Ø cozii d_1	20 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 20
b_2	27 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI