

Garant

GARANT Master eco Suport pentru unelte VDI, forma C2 axial, pe stânga, Ø cozii d1: 50mm



Date comandă

Numărul de comandă	319116 50
GTIN	4067263238027
Clasa articolului	31V

Descriere

Execuție:

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

GARANT eco – pentru utilizare în combinație cu suporturi normale pentru capete de strunjire, GARANT eco – cuțite de strung de sistem pentru canelare Cod 273830 – 273891 și GARANT eco – suport de bază pentru retezare Cod 273651.

Aplicație:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descriere tehnică

b ₂	50 mm
h ₅	50 mm
h ₂	41 mm
Ø cozii d ₁	50 mm

l_1	100 mm
b_1	100 mm
h_1	25 mm
Lățimea cozii b_3	26 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 50
h_6	60 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI