

Garant**GARANT Master eco Suport pentru unelte VDI, forma C4 axial, pe stânga, Ø cozii d1: 40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319136 40
GTIN	4067263238119
Clasa articolului	31V

Descriere**Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

GARANT Eco - Pentru utilizare cu suportți pivotanți cu clemă normală, GARANT Eco - Suportți pivotanți de separare a sistemului nr. 273830 - 273891 și GARANT Eco - Suport de bază pentru separare nr. 273651.

Aplicație:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descriere tehnică

Ø cozii d ₁	40 mm
b ₂	42,5 mm
h ₆	48 mm
b ₁	85 mm

Lățimea cozii b_3	20,5 mm
h_5	32,5 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 40
h_1	25 mm
h_2	34 mm
l_1	85 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI