

Garant**GARANT Master eco Suport pentru unelte VDI, forma C4 axial, pe stânga, Ø cozii d1: 20mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 319136 20 |
| GTIN | 4067263238089 |
| Clasa articolului | 31V |

Descriere**Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

GARANT Eco - Pentru utilizare cu suportți pivotanți cu clemă normală, GARANT Eco - Suportți pivotanți de separare a sistemului nr. 273830 - 273891 și GARANT Eco - Suport de bază pentru separare nr. 273651.

Aplicație:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|--------|
| Ø cozii d ₁ | 20 mm |
| h ₂ | 22 mm |
| Lățimea cozii b ₃ | 13 mm |
| Cod de culoare fixare VDI | VDI 20 |

| | |
|------------|------------------|
| h_6 | 30 mm |
| b_1 | 52 mm |
| b_2 | 27 mm |
| h_1 | 16 mm |
| l_1 | 55 mm |
| h_5 | 25 mm |
| Forma | C |
| Tip produs | Portscule tipVDI |