

Garant**GARANT Master eco Suport pentru unelte VDI, forma C4 axial, pe stânga, Ø cozii d1: 50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319136 50
GTIN	4067263238126
Clasa articolului	31V

Descriere**Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

GARANT Eco - Pentru utilizare cu suportți pivotanți cu clemă normală, GARANT Eco - Suportți pivotanți de separare a sistemului nr. 273830 - 273891 și GARANT Eco - Suport de bază pentru separare nr. 273651.

Aplicație:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descriere tehnică

h_5	50 mm
Lățimea cozii b_3	26 mm
l_1	100 mm
h_6	60 mm

Cod de culoare fixare VDI	VDI 50
Ø cozii d_1	50 mm
h_2	41 mm
b_2	50 mm
h_1	25 mm
b_1	100 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI