



Aparat digital de măsurare rapidă a grosimilor, Domeniu de măsurare: 0-12,5mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 438191 0-12,5 |
| GTIN | 4031452200546 |
| Clasa articolului | 46C |

Descriere

Execuție:

Aparat digital de măsurare rapidă a grosimilor cu tijă-cursor (forță de măsurare independentă de utilizator), cadru ușor, vopsit. Suprafețe de măsurare călite și rectificade.

Transmiterea datelor se poate face prin RS 232 sau USB cu cablu de transmitere a datelor (nu este inclus în furnitură).

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Descriere tehnică

| | |
|--|---------------|
| Alimentare cu energie | Cu baterii |
| Cod produs baterii/acumulatori conținute | 081560 CR2032 |
| Cursă maximă | 50 mm |
| Număr de baterii incluse | 1 |
| Tip de baterii | Celulă buton |

| | |
|--|---|
| Ø suprafețe măsurare | 10 mm |
| Domeniu de măsurare | 0 - 12,5 mm |
| Citire | 0,001 mm |
| Interfață | Interfață USB |
| Interfață | Interfață RS232C |
| Ambalaj | Cutie stabilă |
| Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) | 0,004 mm |
| Standard | Normă de fabricație |
| Execuție suprafață măsurare | călit și rectificat |
| Tehnică de măsurare | digital |
| Calibrarea | C6 |
| Tip produs | Aparat pentru măsurarea rapidă a grosimilor |

Servicii

| | |
|---|------------|
| Calibrare Aparat pentru măsurarea rapidă a grosimilor Domeniu de măsurare maxim 200 | 023420 200 |
| Calibrare DAkkS Aparat pentru măsurarea rapidă a grosimilor Domeniu de măsurare maxim 30 | 023430 30 |

Accesorii

| | |
|---|---------------|
| Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032 | 081560 CR2032 |
|---|---------------|