




Aparat digital de măsurare rapidă a grosimilor, Domeniu de măsurare: 0-25mm



Date comandă

Numărul de comandă	438192 0-25
GTIN	4031452200461
Clasa articolului	46C

Descriere

Execuție:

Este posibil transferul de date prin RS 232 sau USB cu ajutorul unui cablu de transfer de date (nu este inclus în pachetul de livrare).

Măsurător digital de grosime cu buton de ridicare (forță de măsurare independentă de utilizator), cadru în construcție ușoară, vopsit. Suprafețe de măsurare călite și rectificat.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Descriere tehnică

Număr de baterii incluse	1
Ø suprafețe măsurare	10 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Cursă maximă	200 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Citire	0,01 mm
Tip de baterii	Celulă buton

Domeniu de măsurare	0 - 25 mm
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață RS232C
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,02 mm
Standard	Normă de fabricație
Execuție suprafață măsurare	călit și rectificat
Tehnică de măsurare	digital
Calibrarea	C6
Tip produs	Aparat pentru măsurarea rapidă a grosimilor

Servicii

Calibrare Aparat pentru măsurarea rapidă a grosimilor Domeniu de măsurare maxim 200	023420 200
Calibrare DAkkS Aparat pentru măsurarea rapidă a grosimilor Domeniu de măsurare maxim 30	023430 30

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------