



Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, Tip: M18FDD3-5



Date comandă

Numărul de comandă	070210 M18FDD3-5
GTIN	4058546376574
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

MILWAUKEE – pistol de găurit și de înșurubat cu 2 trepte. Puternic, cu acumulator și posibilitate de utilizare stânga/dreapta. Acumulatori REDLITHIUM™ cu **monitorizarea individuală a celulelor și afișarea nivelului de încărcare**. Carcasă metalică robustă a **cutiei de viteze** pentru o durabilitate mare. **Mandrină metalică FIXTEC cu strângere rapidă** și pivot de blocare. Iluminare cu LED a spațiului de lucru. Mâner acoperit cu strat de softgrip, care asigură un confort sporit la utilizare. Model de top FUEL™ cu **motor fără perii POWERSTATE™** pentru performanțe maxime. **Uzură minimă** și durabilitate de până la 10 ori mai mare față de motoarele CC standard. Eficiența ridicată și capacitatea mare a acumulatorului permit un timp de funcționare de **2 ori mai mare** (comparativ cu celelalte tehnologii Li-Ion). **Sistem electronic REDLINK PLUS™** – gestionare unică a performanțelor:

- **Cu sistem de comunicare între mașina acționată și acumulator.**
- **Cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate mare a acumulatorului, motorului și a cutiei de viteze.**

Livrare:

Inclusiv mâner suplimentar pentru susținerea mai ușoară a momentului de rotație.
Inclusiv 2x acumulatori M18 Red Li-ion, încărcător M12-18 FC, clemă curea, cutie HD (cutie de scule).

Notă:

Acumulatori de schimb și încărcătoare compatibile sunt se găsesc începând de la Cod 073816, Cod 073827 și Cod 073840.

Descriere tehnică

Vibrație maximă conform EN	<2,5 m/s ²
Greutate	2,1 kg
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Tip acumulator	Litiu-Ion
Turație maximă treapta 1	0 - 500 min ⁻¹
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Număr de acumulatori incluse	2
Moment maxim de rotație dur	158 Nm
Model constructiv motor	Motor fără perii
Capacitate acumulator	5 Ah
Tensiunea acumulatorului	18 V
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	89 mm
Denumirea producătorului	M18 FDD3-502X
Turație maximă treapta 2	2100 min ⁻¹
Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Utilizare tipică	Heavy Duty
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	16 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Mașină de găurit și înșurubat