



Șurubelniță cu clichet, cu acumulator, versiune lungă, Tip: M12FHIR14L



Date comandă

Numărul de comandă	070234 M12FHIR14L
GTIN	4058546410759
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

Șurubelnița de mare viteză cu clichet cu acumulator, **model lung**, le facilitează utilizatorilor accesul în cele mai înguste spații.

· **Sistem electronic REDLINK™ PLUS și motor POWERSTATE™ fără perii**

Livrare:

Fără acumulator și fără încărcător.

Notă:

Găsiți acumulatori și încărcătoare potrivite la Cod 073814 și Cod 073839.

Descriere tehnică

Sistem de prindere	Pătrat 1/4 inch
Turație maximă treapta 1	0 - 450 min ⁻¹
Greutate	1,1 kg
Tensiunea acumulatorului	12 V
Utilizare tipică	Strong

Moment maxim de rotație dur	47 Nm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 12 V
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Număr de acumuloare incluse	0
Vibrație maximă conform EN	<2,5 m/s ²
Forma	Șurubelniță cu clichet
Denumirea producătorului	M12FHIR14LR
Tip produs	Șurubelniță