

AEG

Șurubelniță cu percuție, Tip: BSS18S12BL



Date comandă

Numărul de comandă	074016 BSS18S12BL
GTIN	4058546403454
Clasa articolului	07A

Descriere

Execuție:

Cheie puternică cu percuție 18 V cu portsculă cu pătrat de 1/2 inch.

- **Iluminare cu LED a spațiului de lucru.**
- **Mâner acoperit cu Softgrip.**
- **Cârlig pentru curea.**
- **Motor subcompactfără perii.**
- **Design de proiectare extrem de compact.**

Livrare:

Fără acumulator și fără încărcător, în cutie.

Notă:

Acumulator de schimb disponibil cu Cod 073846- 073848. Seturi de pornire cu acumulator cu Cod 073844.

Descriere tehnică

Utilizare tipică	Strong
Momentul maxim	280 Nm

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	AEG Tip AS 18 V
Profil de antrenare portsculă	Pătrat exterior
Denumirea producătorului	BSS18S12BL
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Număr de percuții	0 - 3000 min ⁻¹
Tip acumulator	Litiu-Ion
Greutate	1 kg
Tensiunea acumulatorului	18 V
Număr de acumulatori incluse	0
Dimensiunile portsculei	1/2 inch
Tip produs	Șurubelniță cu percuție