

AEG

Șurubelniță cu percuție, Tip: BSS18C12ZC



Date comandă

Numărul de comandă	074016 BSS18C12ZC
GTIN	4058546413637
Clasa articolului	07A

Descriere

Execuție:

Cheie puternică cu percuție 18 V cu portsculă cu pătrat de 1/2 inch.

- **Iluminare cu LED a spațiului de lucru.**
- **Mâner acoperit cu Softgrip.**
- **Cârlig pentru curea.**

Livrare:

Fără acumulator și fără încărcător, în cutie.

Notă:

Acumulator de schimb disponibil cu Cod 073846- 073848. Seturi de pornire cu acumulator cu Cod 073844.

Descriere tehnică

Dimensiunile portsculei	1/2 inch
Tensiunea acumulatorului	18 V
Tip acumulator	Litiu-Ion
Profil de antrenare portsculă	Pătrat exterior

Număr de percuții	0 - 3100 min ⁻¹
Denumirea producătorului	BSS18C12ZC
Momentul maxim	410 Nm
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	AEG Tip AS 18 V
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Utilizare tipică	Strong
Greutate	3 kg
Număr de acumulatori incluse	0
Tip produs	Șurubelniță cu percuție