

AEG

Ciocan combinat, cu acumulator, Tip: BBH18BL2-5



Date comandă

Numărul de comandă	075535 BBH18BL2-5
GTIN	4058546417109
Clasa articolului	07A

Descriere

Execuție:

- Ciorcan combinat, fără perii, cu acumulator 18 V, cu carcasă robustă metalică a cutiei de viteze și portsculă SDS-plus.
- Cuplaj de siguranță.
- Stop percuție pentru găurirea în lemn și în metale.
- Opreire la rotație pentru lucrări ușoare cu dalta.
- Mâner cu sistem antivibrații.

Livrare:

Include acumulator 2x 18V / 5,0Ah Li-Ion, încărcător și geantă de transport.

Descriere tehnică

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	AEG Tip AS 18 V
Alimentare cu energie	Cu baterii
Ambalaj	Geantă de transport
Ø maxim de găurire spiralată în beton	26 mm

Capacitate acumulator	5 Ah
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Formă portsculă	SDS Plus
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr maxim de percuții	5000 min ⁻¹
Denumirea producătorului	BBH18BL2
Energie de impact	2,5 J
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	30 mm
Vibrație maximă conform EN	18,3 m/s ²
Număr de acumuloare incluse	2
Tensiunea acumulatorului	18 V
Greutate	3 kg
Turație maximă treapta 1	0 - 1500 min ⁻¹
Tip produs	Ciocan rotopercurtor