

Garant**Softcut® HSI GARANT cu pas larg, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 50/4mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 214855 50/4 |
| GTIN | 4045197549891 |
| Clasa articolului | 210 |

Descriere**Execuție:**

Silențiozitate ridicată, datorită geometriei individuale a sculelor. Plăcuțe cu execuție deosebit de stabilă pentru un avans optim. Plăcuțele amovibile se fixează cu un șurub special, fără posibilitate de forfecare.

Aplicație:

Pentru suprafețe de calitate exemplară. Frezare fără bavuri.

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Pentru colțuri exacte de 90°, alegeți $a_p = 8$ mm.

Pentru a putea utiliza toate cele **4 tăișuri**, plăcuța amovibilă trebuie **să fie mereu rotită în direcția indicată (contrar sensului acelor de ceasornic)**.

Descriere tehnică

| | |
|---|-------------|
| Plăcuță amovibilă compatibilă | SO.. 1205.. |
| Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$ | 10 mm |
| Lungimea totală L_{ges} | 40 mm |

| | |
|--|-----------------------|
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 219833 (15IP; 3,0 Nm) |
| Ø tăişului D _c | 50 mm |
| Ø orificiu prindere | 22 mm |
| Număr de dinți Z | 4 |
| Serie | Softcut® |
| Tip de coadă | cu alezaj |
| Unghi de reglare κ | 90 grad |
| Utilizarea frezei | Frezare pe colț |
| Împărțirea tăişului | inegal |
| Răcire interioară | da |
| Schimbare sculă | PowerCard |
| Tip produs | Freză |

Accesorii

| | |
|---|------------|
| Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 5IP | 674252 5IP |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. | 219833 |
| Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,0 Nm | 211750 3,0 |