



Termometru fără senzor de măsurare, Tip: 925



Date comandă

Numărul de comandă	474111 925
GTIN	4029547025778
Clasa articolului	47B

Descriere

Execuție:

Termometru compact cu conexiune la aplicație pentru măsurarea simplă, rapidă și precisă a temperaturii în industrie și în comerț.

Livrare:

Inclusiv 3 baterii nr. 081561 tip LR6, protocol de testare, senzor de tip K, geantă de transport.

Descriere tehnică

Lățime	60 mm
Denumirea producătorului	925
Marjă de eroare	$\pm 0,5 + 0,3\%$ de valoarea măsurată (la $-50 - 1000^{\circ}\text{C}$) $^{\circ}\text{C}$
Domeniu de măsurare temperatură (senzor tip K)	$-50 - 1000^{\circ}\text{C}$
Număr de baterii incluse	3
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR6

Înălțime	28 mm
Lungime	135 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Rezoluție	0,1 / 1 (de la +500) °C
Calibrarea	I8
Tip produs	Termometru

Servicii

Calibrare Dispozitiv de afișare a temperaturii Număr de intrări 1	027500 1
Calibrare DAkkS Dispozitiv de afișare a temperaturii Număr de intrări 1	027510 1

Accesorii

Senzor de temperatură tip K Tip OF	474120 OF
Husă Top Safe pentru Cod 474111 Pentru tip 925	474112 925
Senzor de temperatură tip K Tip EF	474120 EF