

mato

Pompă manuală pentru canistră20/30



Date comandă

Numărul de comandă	084356 20/30
GTIN	84132000
Clasa articolului	08H

Descriere

Execuție:

Pompă manuală universală, pentru canistră din plastic, pentru transportul soluțiilor concentrate de răcire, diluanților, solvenților, antigelului etc. Tijă de piston din oțel inoxidabil. Potrivit pentru canistre din plastic de 20-30 litri.

Adaptat pentru:

Uleiuri de așchiere: Cod 084210 Ref. 20, Cod 084220 Ref. 20. Soluții concentrate de răcire și șlefuire ultraperformante: Cod 084241 Ref. 20, Cod 084260 Ref. 20, Cod 084265 Ref. 20, Cod 084270 Ref. 20.

Livrare:

Pompă de canistră cu furtun din plastic de 2 m cu tub picurător, furtun de distribuție din PVC de 2 m cu tub picurător, cu adaptor de racord pentru canistră cu filet exterior DIN 61.

Capacitate de pompare pe cursă: 0,25 l

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	KLP-C 25
Capacitate de pompare pe cursă	0,25 l
Tip produs	Pompă pentru butoi

Accesorii

Lichid concentrat de răcire ultraperformant Plus Conținut 20 l	084260 20
Ulei ultraperformant pentru așchiere, fără clor Alpha 93 Conținut 20 l	084210 20
Lichid concentrat de răcire ultraperformant HPC VEG Conținut 20 l	084265 20
Lubrifiant concentrat ultraperformant de răcire și ulei pentru ferăstraie CBF Conținut 20 l	084241 20
Ulei concentrat de șlefuit, ultraperformant Conținut 20 l	084270 20
Ulei ultraperformant pentru așchiere, vâcos, fără clor DAR 50 Visco Conținut 20 l	084220 20