

FLUKE.

**Clește ampermetric, Tip: 378FC****Date comandă**

Numărul de comandă	473290 378FC
GTIN	195112002148
Clasa articolului	47H

**Descriere****Execuție:**

Clampmetre cu afișaje LCD mari, ușor lizibile cu design subțire și ergonomic. Măsurăți tensiunea și curentul fără contact utilizând tehnologia FieldSense™. Software Fluke Connect pentru înregistrarea și analizarea rezultatelor măsurătorilor. Măsurarea curenților extrem de înalți cu transformatorul flexibil de curent iFlex®.

**Standard:****EN 61010-1****Livrare:**

Cu conductori de măsură și geantă Duspol capitonată. Baterii 2x Cod 081561 Ref. LR6.

**Descriere tehnică**

Capacitate	100,0 $\mu$ F - 1000 $\mu$ F
Domeniu de afișare	6000
Categorie de supratensiune	CAT III 1000 V
Categorie de supratensiune	CAT IV 600 V
Rezistență	0,1 $\Omega$ – 60 k $\Omega$

Curent alternativ CA	0,1 A – 2500 A
Număr de baterii incluse	2
Tensiune alternativă CA	0,1 V – 1000 V
Frecvență	5 Hz – 500 Hz
Precizie de bază	2 %
Alimentare cu energie	Cu baterii
Deschidere maximă a cleștelui	34 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR6
Funcție de memorare	HOLD, MAX/MIN
Procedeu de măsurare	TRUE RMS (AC)
Tensiune continuă CC	0,1 V – 1000 V
Curent continuu CC	0,1 A – 1000 A
Standard	EN 61010-1
Calibrarea	I4
Tip produs	Clește amperimetric

## Servicii

CalibrareClește amperimetric Tip D	027050 D
Calibrare DAkkSClește amperimetric Tip D	027060 D