

**BENNING****Multimetru, Denumirea producătorului: MM7-2****Date comandă**

Numărul de comandă	473300 MM7-2
GTIN	4014651446908
Clasa articolului	47A

**Descriere****Execuție:**

Carcasă de plastic robustă cu afișaj LCD în format mare 3.1/2 inch, 4 inch sau 4.3/4 inch.

**Aplicație:**

Aparate de măsurare digitale pentru service pentru domenii largi de aplicare. Oferă siguranță ridicată și alte funcții suplimentare. Funcție AutoV pentru comutarea automată c.a./c.c. și selectarea intervalului de măsurare, funcție LoZ cu impedanță de intrare scăzută, verificare rapidă a continuității circuitelor, verificare mufă cu avertizare (protecție siguranță).

**Standard:**

**IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Livrare:**

Inclusiv baterii, cabluri de măsurare, geantă compactă de protecție, instrucțiuni de utilizare. Senzor de temperatură cablu, cadru de protecție din cauciuc.

**Descriere tehnică**

Curent continuu CC	0,01 $\mu$ A – 10 A
Alimentare cu energie	Cu baterii
Rezistență	0,01 $\Omega$ – 60 M $\Omega$

Curent alternativ CA	0,01 $\mu$ A – 10 A
Capacitate	0,01 nF – 10 mF
Senzor de tensiune (fără contact)	da
Domeniu de afișare	60000
Frecvență	0,001 Hz – 1 MHz
Categorie de supratensiune	CAT IV 600 V
Categorie de supratensiune	CAT III 1000 V
Funcție de memorare	HOLD, MAX / MIN / AVG, PEAK, REL
Număr de baterii incluse	2
Precizie de bază	0,03 %
Calibrarea	I3
Calibrarea	I7
Verificarea diodelor	da
Verificare a continuității circuitelor	da
Tensiune continuă CC	10 $\mu$ V – 1000 V
Temperatură	-200 - 1090 °C
Tensiune alternativă CA	10 $\mu$ V – 1000 V
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR3
Procedeu de măsurare	TRUE RMS
Materialul carcasei	Plastic
Tip produs	Multimetru

## Servicii

Calibrare DAkkSSenzor de temperatură cu / fără aparat de afișare Tip A	027540 A
CalibrareSenzor de temperatură cu / fără aparat de afișare Tip A	027520 A
CalibrareMultimetru digital Număr de zecimale 3	027000 3
Calibrare DAkkSMultimetru digital Număr de zecimale 3	027010 3

## Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3

081561 LR3