

BENNING**Multimetru, Denumirea producătorului: MM2****Date comandă**

Numărul de comandă	473300 MM2
GTIN	4014651000520
Clasa articolului	47A

Descriere**Execuție:**

Carcasă de plastic robustă cu afișaj LCD în format mare 3.1/2 inch, 4 inch sau 4.3/4 inch.

Aplicație:

Aparate de măsurare digitale pentru service pentru domenii largi de aplicare. Oferă siguranță ridicată și alte funcții suplimentare. Intervale precise de măsurare a curentului (200 μ A și 2/20/200 mA) pentru măsurarea curentului de ionizare la arzătorul de gaz și pentru verificarea anodului de sacrificiu în rezervorul de apă caldă (tehnicieni de instalații de încălzire și de aer condiționat).

Standard:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Livrare:

Inclusiv baterii, cabluri de măsurare, geantă compactă de protecție, instrucțiuni de utilizare. Cadru de protecție din cauciuc.

Descriere tehnică

Număr de baterii incluse	2
Calibrarea	I3

Tensiune continuă CC	100 μ V – 1000 V
Procedeu de măsurare	RMS
Verificare a continuității circuitelor	da
Verificarea diodelor	da
Rezistență	0,1 Ω – 20 M Ω
Curent alternativ CA	0,1 μ A – 20 A
Curent continuu CC	0,1 μ A – 20 A
Domeniu de afișare	2000
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 6LR61
Categorie de supratensiune	CAT III 600 V
Categorie de supratensiune	CAT II 1000 V
Precizie de bază	0,5 %
Tensiune alternativă CA	100 μ V – 750 V
Alimentare cu energie	Cu baterii
Materialul carcasei	Plastic
Tip produs	Multimetru

Servicii

CalibrareMultimetru digital Număr de zecimale 3	027000 3
Calibrare DAkkSMultimetru digital Număr de zecimale 3	027010 3

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională 6LR61	081561 6LR61
--	--------------