

BENNING**Multimetru, Denumirea producătorului: MM2-1****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 473300 MM2-1 |
| GTIN | 4014651446915 |
| Clasa articolului | 47A |

Descriere**Execuție:**

Carcasă de plastic robustă cu afișaj LCD în format mare 3.1/2 inch, 4 inch sau 4.3/4 inch.

Aplicație:

Aparate de măsurare digitale pentru service pentru domenii largi de aplicare. Oferă siguranță ridicată și alte funcții suplimentare. Categoria de bază în tehnologia de măsurare profesională. Cu raport optim preț-calitate. Verificare rapidă a continuității circuitelor, verificare mufă cu avertizare (protecție siguranță).

Standard:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Livrare:

Inclusiv baterii, cabluri de măsurare, geantă compactă de protecție, instrucțiuni de utilizare. Cadru de protecție din cauciuc.

Descriere tehnică

| | |
|----------------------|---------------------|
| Tensiune continuă CC | 10 μ V – 1000 V |
| Domeniu de afișare | 6000 |
| Calibrarea | I3 |

| | |
|---|------------------------------|
| Funcție de memorare | HOLD, MAX / MIN / AVG, REL |
| Alimentare cu energie | Cu baterii |
| Rezistență | 0,1 Ω – 60 M Ω |
| Cod produs baterii/acumulatoare conținute | 081561 LR3 |
| Verificarea diodelor | da |
| Categorie de supratensiune | CAT III 1000 V |
| Categorie de supratensiune | CAT IV 600 V |
| Senzor de tensiune (fără contact) | da |
| Tensiune alternativă CA | 10 μ V – 1000 V |
| Procedeu de măsurare | TRUE RMS |
| Număr de baterii incluse | 2 |
| Verificare a continuității circuitelor | da |
| Frecvență | 10 Hz – 1 kHz |
| Precizie de bază | 0,2 % |
| Materialul carcasei | Plastic |
| Tip produs | Multimetru |

Servicii

| | |
|---|----------|
| CalibrareMultimetru digital Număr de zecimale 3 | 027000 3 |
| Calibrare DAkkSMultimetru digital Număr de zecimale 3 | 027010 3 |

Accesorii

| | |
|--|------------|
| Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3 | 081561 LR3 |
|--|------------|