

**BENNING****Multimetru, Denumirea producătorului: MM2-3****Date comandă**

Numărul de comandă	473300 MM2-3
GTIN	4014651446939
Clasa articolului	47A

**Descriere****Execuție:**

Carcasă de plastic robustă cu afișaj LCD în format mare 3.1/2 inch, 4 inch sau 4.3/4 inch.

**Aplicație:**

Aparate de măsurare digitale pentru service pentru domenii largi de aplicare. Oferă siguranță ridicată și alte funcții suplimentare. Categoria de bază în tehnologia de măsurare profesională. Cu raport optim preț-calitate. Verificare rapidă a continuității circuitelor, verificare mufă cu avertizare (protecție siguranță).

**Standard:**

**IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Livrare:**

Inclusiv baterii, cabluri de măsurare, geantă compactă de protecție, instrucțiuni de utilizare. Senzor de temperatură cablu, cadru de protecție din cauciuc.

**Descriere tehnică**

Curent alternativ CA	1 mA – 10 A
Rezistență	0,1 $\Omega$ – 60 M $\Omega$
Calibrarea	I3

Calibrarea	I7
Precizie de bază	0,2 %
Frecvență	10 Hz – 1 kHz
Temperatură	-40 - 400 °C
Tensiune continuă CC	10 μV – 1000 V
Tensiune alternativă CA	10 μV – 1000 V
Senzor de tensiune (fără contact)	da
Capacitate	0,01 nF – 10 mF
Număr de baterii incluse	2
Procedeu de măsurare	TRUE RMS
Alimentare cu energie	Cu baterii
Verificarea diodelor	da
Verificare a continuității circuitelor	da
Curent continuu CC	1 mA – 10 A
Funcție de memorare	HOLD, MAX / MIN / AVG, REL
Categorie de supratensiune	CAT III 1000 V
Categorie de supratensiune	CAT IV 600 V
Domeniu de afișare	6000
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR3
Materialul carcasei	Plastic
Tip produs	Multimetru

## Servicii

Calibrare DAkkSMultimetru digital Număr de zecimale 3	027010 3
CalibrareMultimetru digital Număr de zecimale 3	027000 3
CalibrareSenzor de temperatură cu / fără aparat de afișare Tip A	027520 A
Calibrare DAkkSSenzor de temperatură cu / fără aparat de afișare Tip A	027540 A

## Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3

081561 LR3